

Bộ chuyển đổi
QSP10-G1/8
Số bộ phận: 565811

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Tiêu chuẩn
Thiết kế	dạng thẳng
Kích cỡ gói	1
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	Hộp 10 mm
Cổng nối khí nén 2	Ren ngoài G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS