



Ổ cắm có cáp
NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
Số bộ phận: 566665

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tên cáp	không giá biển báo
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	31 g
Cổng nối điện 1, chức năng	Phía thiết bị hiện trường
Cổng nối điện 1, thiết kế	góc
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Ổ cắm
Cổng nối điện 1, đầu ra cáp	thẳng
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Kiểu kết nối S
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	2
Cổng nối điện 1, cực/dây điện được dùng	2
Cổng nối điện 1, kiểu gắn	Khóa chốt
Cổng nối điện 2, chức năng	Phía điều khiển
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối	2x dây dẫn đơn
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối	đầu mở
Cổng nối điện 2, số cực/dây	2
Cổng nối điện 2, cực/dây điện được dùng	2
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...60 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	3 A
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Đường kính cáp	1.3 mm
Cấu tạo cáp	2 x 0,14 mm ²
Mặt cắt danh định của dây dẫn	0.14 mm ²
Đầu dây	cắt cùn
Mức độ bảo vệ	IP40
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	POM
nhà màu	màu đen
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng trắng thiếc
Vật liệu vỏ cách điện	PVC