


Đế điện
VAVE-L1-1S2-LR
Số bộ phận: 566720

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống phân cực	cho điện áp hoạt động
Chức năng bổ sung	Dập tắt tia lửa Giảm dòng điện hãm
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Độ chịu điện áp xung	0.8 KV
mức độ ô nhiễm	3
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	1.5 g
Cổng nối điện	2 chân Ổ cắm
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	Kẹp
nhà màu	màu đen
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA