


# Tấm profile HMIA-E10- -

Số bộ phận: 566894

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị                      |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Độ dài mặt cắt tối đa               | 3000 mm                      |
| Vị trí lắp đặt                      | bất kì                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK                | 2 - bị ăn mòn vừa phải       |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-B2-L               |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài | 3.2 kg/m                     |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS                |
| Bộ chuyển đổi vật liệu              | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa |
| Vật liệu vít                        | Thép                         |