

Ống nhựa
PEN-3/8-SW-150-CB
Số bộ phận: 569885

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài inch	3/8
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	0.131 foot
Bán kính uốn tối thiểu	0.088 foot
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...0.4 MPA -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 50 °C
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-22 °F...140 °F
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	4.04 oz/ft
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 3/8 "
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE