


Mô đun liên kết điện VMPAL-EVAP-20-SP

Số bộ phận: 571011

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng tích hợp	Mô-đun nguồn cấp (truyền tín hiệu)
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	14 g
nhà màu	màu đen
Vật liệu vỏ	PA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS