

Bộ chuyển đổi
VAVE-C8-1R8
Số bộ phận: 571686

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị trạng thái tín hiệu	Đèn LED
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Mô men xoắn siết	0.25 N m
trọng lượng sản phẩm	3.5 g
Cổng nối điện	3 chân / 2 chân M8 / - Phích cắm / ổ cắm
Cổng nối dây dẫn bảo vệ	không có sẵn
Kiểu gắn	trên van điện từ với vít trung tâm M2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ