

Ống nhựa
PAN-MF-4X0,75-SW-500
Số bộ phận: 572091

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	4 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	15 mm
Ø trong	2.5 mm
Bán kính uốn tối thiểu	10 mm
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 73378-PA12-PHL
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...3.1 MPA -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Dầu khoáng
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-60 °C...100 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.008 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 4 mm
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	D 65 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PA12-P