

**Ống nhựa**  
**PAN-MF-6X1-SW-500**  
Số bộ phận: 572093

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                | Giá trị                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ø ngoài                                 | 6 mm                                                                  |
| bán kính uốn liên quan đến dòng chảy    | 35 mm                                                                 |
| Ø trong                                 | 4 mm                                                                  |
| Bán kính uốn tối thiểu                  | 15 mm                                                                 |
| Tuân theo tiêu chuẩn                    | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Đặc tính ống                            | thích hợp cho máng xích                                               |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ | -0.095 MPA...2.7 MPA<br>-0.95 bar...27 bar<br>-13.775 psi...391.5 psi |
| Môi chất vận hành                       | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Dầu khoáng                    |
| Tuân thủ LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh          | -60 °C...100 °C                                                       |
| Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài     | 0.016 kg/m                                                            |
| Cổng nối khí nén                        | cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 6 mm                                     |
| Màu sắc                                 | màu đen                                                               |
| Độ cứng Shore                           | D 65 +/-3                                                             |
| Ghi chú vật liệu                        | Tuân thủ RoHS                                                         |
| Vật liệu ống                            | PA12-P                                                                |