


**Bộ chuyển đổi**  
**VMPAL-FSP-G1/4**  
Số bộ phận: 572381

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kích cỡ gói                    | 10                                                             |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar<br>-13.05 psi...145 psi |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                         |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                                                  |
| trọng lượng sản phẩm           | 63 g                                                           |
| Cổng nối khí nén 1             | Hộp 20mm                                                       |
| Cổng nối khí nén 2             | G1/4                                                           |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                  |
| Vật liệu vỏ                    | Hợp kim nhôm rèn                                               |