


Bộ giới hạn dòng chảy VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Số bộ phận: 572543

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng điều tiết
Cổng nối khí nén 1	Tấm kết nối
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	3.5 l/ph...115 l/ph
Áp suất vận hành	-0.9 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Chiều rộng định mức	0.3 mm...1.7 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...40 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...60 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu gá	POM
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn