

Giắc cắm đa điểm
NECA-S1G9-P9-MP5
Số bộ phận: 573695

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
trọng lượng sản phẩm	60 g
Cổng nối điện 1	Ổ cắm, Sub-D, 9 cực
Cổng nối điện 2	Đầu kẹp vít, 9 cực
Dải điện áp hoạt động DC	21.6 V...26.4 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	1 A
Đường kính cáp cho phép	5 mm...10 mm
Tiết diện cổng nối	0.34 mm²...1 mm²
Lưu ý về tiết diện cổng nối	0,34-0,5 mm² khi sử dụng ống bọc đầu dây
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	95 % không cô đặc
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA gia cố
Vật liệu đai ốc ren	Đồng thau
Vật liệu vít	Thép
Vật liệu của phốt	NBR