


Giắc cắm
NECU-S1W9-C2-ACO
Số bộ phận: 574588

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	4-40 UNC-2B
trọng lượng sản phẩm	59 g
Giao diện fieldbus	Sub-D, 9 chân, ổ cắm
Cổng nối điện 1	Ổ cắm, Sub-D, 9 cực
Cổng nối điện 2	Đầu kẹp vít, có thể che chắn
tốc độ truyền	1 Mbit/s
Đường kính cáp cho phép	8 mm 8 mm
Tiết diện cổng nối	0.14 mm²...0.5 mm²
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
Độ ẩm tương đối	75 % ở 25 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	PC gia cố