

Giắc cắm
NECC-S1G9-C2-M
Số bộ phận: 576031

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều cao	39,4 mm
Chiều dài	58 mm
trọng lượng sản phẩm	24 g
Giao diện fieldbus	Sub-D, 9 chân, ổ cắm
Cổng nối điện	9 cực / 9 cực Sub-D / đầu kẹp vít
tốc độ truyền	1 Mbit/s
Đường kính cáp cho phép	8 mm 8 mm
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...70 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp