


Đế chung nguồn khí cấp VABM-B10-20-N38-4-P53

Số bộ phận: 576377

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	22 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	4
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	310 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn