

**Đế van**  
**VABM-B10-20E-N38-3-P3**  
Số bộ phận: 576454

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                   | Giá trị                |
|----------------------------|------------------------|
| Kích thước lưới            | 22 mm                  |
| Vị trí lắp đặt             | bất kì                 |
| Số lượng tối đa vị trí van | 3                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK       | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS              | VDMA24364-B1/B2-L      |
| trọng lượng sản phẩm       | 574 g                  |
| Kiểu gắn                   | với lỗ xuyên           |
| Cổng nối khí điều khiển 12 | 1/8 NPT                |
| Cổng nối khí nén 1         | 3/8 NPT                |
| Cổng nối khí nén 3         | 3/8 NPT                |
| Ghi chú vật liệu           | Tuân thủ RoHS          |
| Vật liệu dải đầu nối       | Hợp kim nhôm rèn       |