


## Tấm nạp VABF-B10-20-P1-G18

Số bộ phận: 576491

FESTO



### Bảng dữ liệu

| Đặc tính                | Giá trị                                |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Áp suất vận hành        | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Lớp chống ăn mòn KBK    | 2 - bị ăn mòn vừa phải                 |
| Tuân thủ LABS           | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mô-men xoắn siết tối đa | 1.4 N m                                |
| trọng lượng sản phẩm    | 13 g                                   |
| Kiểu gắn                | với lỗ xuyên                           |
| Cổng nối khí nén 1      | G1/8                                   |
| Ghi chú vật liệu        | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu để nguồn cấp   | Nhôm đúc áp lực                        |