

Đế cuối van
VMPAC-EPL-MP-SD44-O
Số bộ phận: 576560

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	-0.9 bar...8 bar
Áp suất điều khiển	3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	246 g
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố