

Van điện từ
CJM-5/2-1/2-CH
Số bộ phận: 6112

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 lưu giữ ổn định
Kiểu vận hành	điện
Cổng nối làm việc bằng khí nén	Tấm kết nối
Áp suất vận hành	1,5 bar...10 bar
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Cổng nối khí nén 1	Tấm kết nối
Cổng nối khí nén 2	Tấm kết nối
Cổng nối khí nén 3	Tấm kết nối
Cổng nối khí nén 4	Tấm kết nối
Cổng nối khí nén 5	Tấm kết nối