

Bộ chia T
FCK-3-PK-3-KU
Số bộ phận: 6273

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Dạng T
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 4 mm đối với núm cắm bên trong Ø 3 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 4 mm cho núm cắm bên Ø trong 3 mm với đai ốc
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đầu nối	POM