

# Bộ chia T FCK-3-PK-9-KU

Số bộ phận: 6276

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị   |
|---|---|
| Chiều rộng định mức                             | 8 mm  |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì  |
| Thiết kế  | Dạng T  |
| Kích cỡ gói                                     | 10  |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1 MPA<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7::-]                               |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu   |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C  |
| Cổng nối khí nén 1                              | đối với núm cắm bên trong Ø 9 mm với đai ốc ren                   |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho núm cắm bên Ø trong 9 mm với đai ốc                           |
| Vật liệu đai ốc ren                             | POM   |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu đầu nối                                | POM   |