


# Cổng AND ZK-PK-3

Số bộ phận: 6685

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                                                   | Giá trị                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chức năng van                                              | Chức năng VÀ                                                  |
| Cổng nối khí nén 1                                         | PK-3                                                          |
| Cổng nối khí nén 2                                         | PK-3                                                          |
| Kiểu gắn                                                   | với lỗ xuyên                                                  |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 120 l/ph                                                      |
| Áp suất vận hành                                           | 1.6 bar...8 bar                                               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C                                                |
| Vật liệu vỏ                                                | Đồng thau<br>POM                                              |
| Môi chất vận hành                                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Chiều rộng định mức                                        | 2.4 mm                                                        |
| Vị trí lắp đặt                                             | bất kỳ                                                        |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển                      | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ trung bình                                        | -10 °C...60 °C                                                |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 10 g                                                          |
| Cổng nối khí nén 3                                         | PK-3                                                          |
| Ghi chú vật liệu                                           | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu của phốt                                          | NBR                                                           |