


Công tắc
HW-6-38
Số bộ phận: 7199

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	8/6 lưuồng ổn định
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	180 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	M5
Áp suất vận hành	0 bar...8 bar
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Tổng lượng rò rỉ	1 l/h
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mô-men xoắn thất chặt danh nghĩa	1.7 N m
Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa	± 10 %
Cổng nối khí nén 1	M5
Cổng nối khí nén 2	M5