


**Đế van**  
**VABM-L1-18G-G38-16-G**  
Số bộ phận: 8004907

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                          | Giá trị                   |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kích thước lưới                   | 19 mm                     |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kì                    |
| Số lượng tối đa vị trí van        | 16                        |
| Giấy phép                         | c UL us - Recognized (OL) |
| Lớp chống ăn mòn KBK              | 2 - bị ăn mòn vừa phải    |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -20 °C...60 °C            |
| trọng lượng sản phẩm              | 3861 g                    |
| Cổng nối khí điều khiển 12/14     | G1/8                      |
| Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84 | G1/8                      |
| Cổng nối khí nén 1                | G3/8                      |
| Cổng nối khí nén 3                | G3/8                      |
| Cổng nối khí nén 5                | G3/8                      |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS             |
| Vật liệu dải đầu nối              | Hợp kim nhôm rèn          |