

Giắc hút chân không VAS-8-M5-S-PUR-B

Số bộ phận: 8025969

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	0.9 mm
Chiều rộng định mức	2 mm
đường kính cốc hút	8 mm
Thể tích cốc hút	0.095 cm ³
Đường kính hút hiệu quả	7.1 mm
Vị trí kết nối	bên cạnh
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-0.095 MPA...0 MPA -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-0.07 MPA
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	2.8 N
trọng lượng sản phẩm	4 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giắc hút chân không	M5
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Đồng thau
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	TPE-U(PU)