

**Đế van**  
**VABM-B10-25E-G12-8**  
Số bộ phận: 8026249

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                   | Giá trị                |
|----------------------------|------------------------|
| Kích thước lưới            | 27.5 mm                |
| Vị trí lắp đặt             | bất kì                 |
| Số lượng tối đa vị trí van | 8                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK       | 2 - bị ăn mòn vừa phải |
| Tuân thủ LABS              | VDMA24364-B1/B2-L      |
| trọng lượng sản phẩm       | 2709 g                 |
| Kiểu gắn                   | với lỗ xuyên           |
| Cổng nối khí điều khiển 12 | G1/8                   |
| Cổng nối khí điều khiển 14 | G1/8                   |
| Cổng nối khí nén 1         | G1/2                   |
| Cổng nối khí nén 3         | G1/2                   |
| Cổng nối khí nén 5         | G1/2                   |
| Ghi chú vật liệu           | Tuân thủ RoHS          |
| Vật liệu dải đầu nối       | Hợp kim nhôm rèn       |