


Đế van
VABM-B10-30S-N12-4
Số bộ phận: 8026388

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	32 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	4
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1267 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 3	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 5	1/2 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn