

**Đầu nối Y**  
**NPFC-Y-R18-2G18-MFF**  
Số bộ phận: 8030231

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Vật liệu Mối nối vít ren       | Đồng thau, mạ niken                  |
| Kích cỡ gối                    | 10                                   |
| Áp suất vận hành               | -0.95 bar...50 bar                   |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp             |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...150 °C                      |
| trọng lượng sản phẩm           | 30.7 g                               |
| Cổng nối khí nén 1             | R1/8                                 |
| Cổng nối khí nén 2             | G1/8                                 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                        |