


Đầu nối kép
NPFC-D-G18-G14-M
Số bộ phận: 8030270

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu Mối nối vít ren	Đồng thau, mạ niken
Kích cỡ gối	10
Áp suất vận hành	-0.95 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	15.8 g
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS