

**Đầu nối giảm**  
**NPFC-R-G34-G12-MF**  
Số bộ phận: 8030313

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Vật liệu Mối nối vít ren       | Đồng thau, mạ niken                 |
| Kích cỡ gói                    | 10                                  |
| Áp suất vận hành               | -0.95 bar...50 bar                  |
| Môi chất vận hành              | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp            |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...150 °C                     |
| trọng lượng sản phẩm           | 39.3 g                              |
| Cổng nối khí nén 1             | G3/4                                |
| Cổng nối khí nén 2             | G1/2                                |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                       |