

**Cuộn điện từ**  
**VACF-B-C1-1**  
Số bộ phận: 8030811

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                   | Giá trị                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Vị trí lắp đặt                             | bất kỳ                         |
| Tuân theo tiêu chuẩn                       | IEC 61010-1                    |
| Thời gian bật                              | 100%                           |
| Lớp cách nhiệt                             | H                              |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây                 | 24 V DC: 3,3 W                 |
| Dao động điện áp cho phép                  | +/- 10 %                       |
| Giấy phép                                  | c UL us - Recognized (OL)      |
| Cơ quan cấp chứng chỉ                      | UL MH18122                     |
| Giới hạn nhiệt độ môi trường và môi trường | -20 - 50 °C                    |
| Lớp chống ăn mòn KBK                       | 2 - bị ăn mòn vừa phải         |
| Tuân thủ LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Nhiệt độ trung bình                        | -20 °C...50 °C                 |
| Mức độ bảo vệ                              | IP65                           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh             | -20 °C...60 °C                 |
| trọng lượng sản phẩm                       | 54.1 g                         |
| Cổng nối điện                              | Dạng C<br>theo EN 175301-803   |
| Kiểu gắn                                   | với đai ốc có khóa             |
| Ghi chú vật liệu                           | Tuân thủ RoHS                  |
| Vật liệu vỏ                                | PA<br>Thép                     |
| Vật liệu cuộn dây điện từ                  | Đồng<br>Thép<br>Nhựa nhiệt dẻo |
| Vật liệu cuộn dây                          | Đồng                           |