

Tấm kết nối VABS-S1-1HS-N38

Số bộ phận: 8032647

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	48 mm
Chức năng khí xả	có thể điều tiết
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-1
Số lượng tối đa vị trí van	1
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0 MPA...1.6 MPA 0 bar...16 bar
Phù hợp với chân không	có
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...50 °C
Môi chất kiểm soát	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	230 g
Kiểu gắn	có lỗ xuyên cho vít M5
Cổng nối khí điều khiển 12/14	1/8 NPT
Cổng nối khí nén 1	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 3	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 4	3/8 NPT
Cổng nối khí nén 5	3/8 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực