


Tấm kết nối
VMPAL-AP-10-RV
Số bộ phận: 8035230

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	10 mm
Rộng	10.7 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	10.7 mm
Chức năng tích hợp	Van một chiều
Số lượng tối đa vị trí van	1
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Phù hợp với chân không	không
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	25 g
Cổng nối khí nén 2	cho hộp 10 mm
Cổng nối khí nén 4	cho hộp 10 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PA gia cố