

Ống nhựa
PAN-R-22X2-SW
Số bộ phận: 8036207

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	22 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	350 mm
Ø trong	18 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...0.8 MPA -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1.4 MPA -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...80 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.131 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 22 mm
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	D 62 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	TPE-A