

Đầu kết nối dạng gắn tủ điện
NEFU-D12G4-R3DW4
Số bộ phận: 8040457

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài	40,1 mm
Tuân theo tiêu chuẩn	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Kiểu gắn	vặn chặt
Cổng nối điện 1	Ổ cắm thẳng, M12x1, 4 cực, mã D
Cổng nối điện 2	Ổ cắm được định góc, RJ45, 4 chân
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	2 A
Độ chịu điện áp xung	0.8 kV
Đặc tính truyền tải	Tương ứng với danh mục 5, EN 50173, loại D Theo danh mục 5, ISO/IEC 11801, loại D
Mức độ bảo vệ	IP20 IP65 IP67
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ	Đồng thau, mạ niken PA Kém đúc áp lực
nhà màu	màu đen
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng thau mạ vàng