


Tấm kết nối VMPA14-FB-AP-4-1-S1

Số bộ phận: 8043929

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|--------------------------------|--|
| Rộng | 65.5 mm |
| Chiều dài | 107.3 mm |
| Kích thước lưới | 14.8 mm 14.9 mm |
| Số lượng tối đa vị trí van | 4 |
| Áp suất vận hành | -0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển | 0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 0 - không ứng suất ăn mòn |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 250 g |
| Cổng nối khí nén 2 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 4 | G1/8 |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm kết nối | Nhôm đúc áp lực |