


Tấm kết nối
VABS-K1-7B-12-U14-P
Số bộ phận: 8047063

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	1.2 mm
Kích thước van	7 mm
Cổng nối chất lỏng	Ren trong 1/4-28 UNF-2B
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối xuống dưới
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Môi chất vận hành	môi chất lỏng Môi chất khí
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Tuân thủ chống chịu vật liệu tiếp xúc với môi chất
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ trung bình	0 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.15 N m
Kết nối vít mô-men xoắn cực đại	0.6 N m
trọng lượng sản phẩm	3 g
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Kiểu gắn van	với ren trong
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	PEEK
Vật liệu ống nối có ren	thép hợp kim cao không gỉ