


# Cần con lăn VAOM-R4-20-D1-52

Số bộ phận: 8049233

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20 mm
Kiểu vận hành	cơ khí
Vị trí lắp đặt	Mặt phẳng chuyển động
Cấu trúc xây dựng	Đòn bẩy con lăn
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	vặn chặt
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phần gắn bộ khởi động	Thép mạ kẽm