

**Khớp song song**  
**EAMM-U-60-D32-58AA-91**  
Số bộ phận: 8058930

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                          | Giá trị                |
|-----------------------------------|------------------------|
| Kích thước                        | 60                     |
| Vị trí lắp đặt                    | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa               | 6000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                     | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản                 | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                   | 0 - 95 %               |
| Mức độ bảo vệ                     | IP40                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh    | -10 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng       | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| mô-men xoắn truyền động không tải | 0.07 N m               |
| Mô-men xoắn có thể truyền         | 3 N m                  |
| trọng lượng sản phẩm              | 1150 g                 |
| Bộ truyền động mã giao diện       | D32                    |
| Mã giao diện Động cơ trong        | 58AA                   |
| Ghi chú vật liệu                  | Tuân thủ RoHS          |