

**Mô đun điện**  
**VMPA14-FB-EMG-D2-8**  
Số bộ phận: 8066767

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Chẩn đoán                                   | Giám sát tình trạng<br>Đứt dây mỗi cuộn van<br>Ngắn mạch van<br>Điện áp thấp van |
| Số lượng tối đa vị trí van                  | 4                                                                                |
| Số lượng cuộn van tối đa                    | 8                                                                                |
| Dòng tiêu thụ riêng ở điện áp tải           | 23 mA                                                                            |
| Mức tiêu thụ dòng riêng ở điện áp hoạt động | 8 mA                                                                             |
| Dòng kéo vào định mức trên mỗi cuộn điện tử | 58 mA đến 24 ms                                                                  |
| Dòng điện định mức khi giảm dòng điện       | 9 mA sau 24 ms                                                                   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                        | 1 - ứng suất ăn mòn thấp<br>(trong điều kiện đã cài đặt)                         |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                |
| trọng lượng sản phẩm                        | 30 g                                                                             |
| Vật liệu vỏ                                 | POM                                                                              |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                                    |