


Bộ lọc chân không OÄFF-G3-5

Số bộ phận: 8068944

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ mịn bộ lọc	40 µm
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1 g
Kiểu gắn	có thể trì hoãn khớp
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	Vải PA
Vật liệu vỏ	POM
Khả năng phát xung	0.7 MPA 7 bar 101.5 psi