

Bộ giảm sóc
DÄYP-L8-40
Số bộ phận: 8069008

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	40
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	560 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS không chứa đồng
Vật liệu dừng	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vít dừng	Thép, mạ kẽm
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm