

Đầu nối giảm
NPFC-R-G34-G14-MF
Số bộ phận: 8069234

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu Mối nối vít ren	Đồng thau, mạ niken
Kích cỡ gối	10
Áp suất vận hành	-0.95 bar...50 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	72.3 g
Cổng nối khí nén 1	G3/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS