

Tấm kết nối
VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2
Số bộ phận: 8072668

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP54 IP65
Lưu ý về mức độ bảo vệ	IP54 để bảo vệ thông gió với mê cung (ví dụ VABD-D3-L) IP65 để bảo vệ thông gió với vòng phốt (ví dụ VABD-D3-SN)
trọng lượng sản phẩm	362 g
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Cổng nối khí điều khiển 12	G1/4
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm phủ Ematal
Vật liệu của phốt	NBR