


# Giác hút chân không OGVM-40X85-SV-N-G14F

Số bộ phận: 8073855

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Độ bù chiều cao cốc hút	4 mm
Bán kính phôi tối thiểu	50 mm
Chiều rộng định mức	6 mm
Kích thước cốc hút	40x85 mm
Thể tích cốc hút	13 cm <sup>3</sup>
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hình dạng giác hút	hình bầu dục phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-60 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.6 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	150 N
Lực bên dọc ở áp suất vận hành danh nghĩa	92 N
trọng lượng sản phẩm	38 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	Ren trong G1/4
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	60 +/- 5
Vật liệu ngưng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NBR