


**Đế van**  
**VABM-P7-18MB-G18-M5-6**  
Số bộ phận: 8076389

**FESTO**



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	18 mm
Cấu trúc xây dựng	Hướng kết nối xuống dưới
Số lượng tối đa vị trí van	6
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	0.6 N m
trọng lượng sản phẩm	270 g
Cổng nối khí nén 1	G1/8
Cổng nối khí nén 2	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn