


Hộp số
EMGA-60-A-G3-60P
Số bộ phận: 8085344

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	60 mm
Động cơ kích thước mặt bích	60 mm
Khe hở	0.27 °
Loại bánh răng	Bộ bánh răng góc
Tỉ số truyền	3:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	13000 1/phút
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	14 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.394 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	22 N m
Độ hiệu quả tối đa	95 %
Độ chống xoắn	2 Nm/phút góc
trọng lượng sản phẩm	1700 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	60G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	60P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS