


Hộp số
EMGA-80-A-G3-80P
Số bộ phận: 8085346

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	80 mm
Động cơ kích thước mặt bích	80 mm
Khe hở	0.22 °
Loại bánh răng	Bộ bánh răng góc
Tỉ số truyền	3:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	7000 1/phút
nhiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	40 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	1.409 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	64 N m
Độ hiệu quả tối đa	95 %
Độ chống xoắn	5 Nm/phút góc
trọng lượng sản phẩm	4300 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	80G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	80P
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS