

**Khớp nối**  
**EAMD-32-32-11-16X20-U**  
Số bộ phận: 8086050

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                |
|--------------------------------|------------------------|
| Đường kính ghi 1               | 11 mm                  |
| Đường kính giá lắp 2           | 16 mm                  |
| Kích thước                     | 32                     |
| Chiều dài danh nghĩa           | 32 mm                  |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                 |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 1/phút            |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L         |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C         |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C         |
| Mô men quán tính khối lượng    | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 16 N m                 |
| trọng lượng sản phẩm           | 126 g                  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS          |