

Đồng hồ áp suất
PAGN-26-10-G18S
Số bộ phận: 8088985

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vùng hiển thị	0 bar...10 bar
Kích thước định mức áp kế	26
Cấu trúc xây dựng	Áp kế lò xo ống
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Môi chất vận hành	Khí trơ chất lỏng trung tính
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	không có axetylen không ôxy
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Hệ số tải luân phiên	0.66
Độ chính xác của phép đo	4
Mức độ bảo vệ	IP43
Nhiệt độ bảo quản	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí kết nối	Mặt sau trung tâm
Cổng nối khí nén	G1/8 với vòng phớt
Vật liệu tiếp xúc môi chất	ABS Đồng thau
Vật liệu ngỗng vận vít	ABS
Vật liệu vỏ	ABS
Vật liệu cửa kính quan sát	PS
nhà màu	màu đen
trọng lượng sản phẩm	8 g
Thang đo	Thang đo đôi bar (bên ngoài) psi (bên trong)